

# Art d'Arnould | COLLECTION

formats et dimensions



# Art d'Arnould | COLLECTION

boîtes d'encastrement et vis de fixation



## Collection Mémoire Cristal

### Commandes



67001



67010





### Prises courant fort/faible





## Collection Mémoire Métal

### Commandes





### Prises courant fort/faible





## Collection Epure

### Commandes



### Prises courant fort/faible



### Caractéristiques mécaniques

Essai aux chocs : IK 02  
 Pénétration de corps solides/liquides :  
 - IP 21  
 - IP 20 pour les prises RJ et les prises TV

### Entretien

#### • Précaution

Utiliser un chiffon doux légèrement imbibé d'alcool à brûler, de produit nettoyant pour vitres ou d'eau savonneuse. Ces produits ne présentant pas de risque d'attaque chimique et ne contenant pas d'abrasif

#### • A proscrire absolument

Les produits spéciaux pour l'inox, les rénovateurs car ils contiennent souvent des abrasifs et possèdent des agents chimiques  
 Les produits javellisés ainsi que les produits acides (détartrants par exemple). Les poudres à récurer (car présence d'abrasifs)

	Grand carré 80 x 80 mm	Grand carré double 80 x 151 mm	Grand carré triple 80 x 222 mm
<b>Boîte étanche Ecobatibox Prof. 50 mm</b>	Ø 67 mm		
	Réf. 0 800 31	Réf. 0 800 32	Réf. 0 800 33
<b>Boîte cloison sèche Prof. 50 mm</b>	Ø 67 mm		
	Réf. 0 800 51	Réf. 0 800 52	Réf. 0 800 53
<b>Boîte maçonnerie Prof. 50 mm</b>			
	Réf. 0 801 51	Réf. 2 x 0 801 51	Réf. 3 x 0 801 51
<b>Boîte multi-matériaux Prof. 50 mm</b>	Ø 67 mm		
	Réf. 0 801 21	Réf. 0 801 22	Réf. 0 801 23
<b>Boîte béton Prof. 58 mm</b>			
	Réf. 0 819 41	Réf. 2 x 0 819 41	Réf. 3 x 0 819 41

### VIS DE FIXATION POUR ART D'ARNOULD COLLECTION

		Emb.	Réf.
	Tête "or brillant", fixation plaques Mémoire matières chaudes sur revêtement mural épais et boîte d'encastrement béton	10	AR401011
<b>Vis longue</b>			
	Tête "acier brillant", fixation plaques Mémoire matières froides et base sur revêtement mural épais et boîte d'encastrement béton	10	AR401012
<b>Vis longue</b>			
	Tête "or brillant", fixation plaques Mémoire matières chaudes	10	AR401001
<b>Vis standard</b>			
	Tête "acier brillant", fixation plaques Mémoire matières froides	10	AR401002
<b>Vis standard</b>			
	Fixation mécanismes Epure	10	402001
<b>Vis standard</b>			
	Fixation mécanismes Epure sur revêtement mural épais et boîte d'encastrement béton	10	402002
<b>Vis standard</b>			

1 : Pour montage Mémoire Cristal utiliser uniquement les boîtes d'encastrement multi matériaux Batibox  
 2 : Utiliser vis longues 401011 et 401012 pour Univers Mémoire et 402002 pour Univers épure et Fusion  
 3 : Conserver une cloison de séparation entre les boîtes pour obtenir un meilleur réglage de fixation de l'appareillage sur la boîte  
 4 : Utiliser l'accessoire Legrand Batibox réf. 0 800 72 pour obtenir un meilleur réglage de fixation de l'appareillage sur la boîte  
 Boîtes recommandées par Legrand pour un montage parfait des appareillages Art d'Arnould.  
 Pour toute autre configuration, nous consulter