

Art d'Arnould | COLLECTION

formats et dimensions



Art d'Arnould | COLLECTION

boîtes d'encastrement et vis de fixation



Collection Mémoire Cristal

Commandes



67001



67010





Prises courant fort/faible





Collection Mémoire Métal

Commandes





Prises courant fort/faible





Collection Epure

Commandes



Prises courant fort/faible



Caractéristiques mécaniques

Essai aux chocs : IK 02
 Pénétration de corps solides/liquides :
 - IP 21
 - IP 20 pour les prises RJ et les prises TV
















Entretien

• Précaution







Utiliser un chiffon doux légèrement imbibé d'alcool à brûler, de produit nettoyant pour vitres ou d'eau savonneuse. Ces produits ne présentant pas de risque d'attaque chimique et ne contenant pas d'abrasif

• A proscrire absolument

Les produits spéciaux pour l'inox, les rénovateurs car ils contiennent souvent des abrasifs et possèdent des agents chimiques
 Les produits javellisés ainsi que les produits acides (détartrants par exemple). Les poudres à récurer (car présence d'abrasifs)

	Grand carré 80 x 80 mm	Grand carré double 80 x 151 mm	Grand carré triple 80 x 222 mm
Boîte étanche Ecobatibox Prof. 50 mm	Ø 67 mm 		
	Réf. 0 800 31	Réf. 0 800 32	Réf. 0 800 33
Boîte cloison sèche Prof. 50 mm	Ø 67 mm 		
	Réf. 0 800 51	Réf. 0 800 52	Réf. 0 800 53
Boîte maçonnerie Prof. 50 mm			
	Réf. 0 801 51	Réf. 2 x 0 801 51	Réf. 3 x 0 801 51
Boîte multi-matériaux Prof. 50 mm	Ø 67 mm 		
	Réf. 0 801 21	Réf. 0 801 22	Réf. 0 801 23
Boîte béton Prof. 58 mm			
	Réf. 0 819 41	Réf. 2 x 0 819 41	Réf. 3 x 0 819 41

VIS DE FIXATION POUR ART D'ARNOULD COLLECTION

		Emb.	Réf.
	Tête "or brillant", fixation plaques Mémoire matières chaudes sur revêtement mural épais et boîte d'encastrement béton	10	AR401011
Vis longue			
	Tête "acier brillant", fixation plaques Mémoire matières froides et base sur revêtement mural épais et boîte d'encastrement béton	10	AR401012
Vis longue			
	Tête "or brillant", fixation plaques Mémoire matières chaudes	10	AR401001
Vis standard			
	Tête "acier brillant", fixation plaques Mémoire matières froides	10	AR401002
Vis standard			
	Fixation mécanismes Epure	10	402001
Vis standard			
	Fixation mécanismes Epure sur revêtement mural épais et boîte d'encastrement béton	10	402002
Vis standard			

1 : Pour montage Mémoire Cristal utiliser uniquement les boîtes d'encastrement multi matériaux Batibox
 2 : Utiliser vis longues 401011 et 401012 pour Univers Mémoire et 402002 pour Univers épure et Fusion
 3 : Conserver une cloison de séparation entre les boîtes pour obtenir un meilleur réglage de fixation de l'appareillage sur la boîte
 4 : Utiliser l'accessoire Legrand Batibox réf. 0 800 72 pour obtenir un meilleur réglage de fixation de l'appareillage sur la boîte
 Boîtes recommandées par Legrand pour un montage parfait des appareillages Art d'Arnould.
 Pour toute autre configuration, nous consulter