

Programme Céliane™

diffusion sonore (suite)



0 673 23 + enjoleur + plaque
Ardoise 0 693 71



0 673 25 + enjoleur + plaque
Corian Carnelé 0 690 11

Tableau de choix mécanismes et enjoleurs p. 635-636
Tableau de choix plaques et supports p. 642-645

Réf. Diffusion sonore multizone (pour plusieurs pièces)

S'installent dans boîte d'encastrement Batibox prof. 50 mm recommandée

0 673 24 **Entrée source avec alimentation modulaire**
Permet de relier la source musicale principale (chaîne Hifi, ordinateur...) par prise Jack Ø3,5 mm (cordon non fourni), l'entrée source alimente les commandes locales réf. 0 673 23 pour diffusion de la musique dans la maison. Livrée avec alimentation modulaire 15 V - 60 W. Encombrement 4,5 modules

0 673 23 **Commande locale - sortie stéréo 2 x 1,5 W**
Equipée d'un écran LCD, permet la sélection de la source musicale
Equipée d'une entrée auxiliaire (Jack Ø3,5 mm) pour branchement d'un MP3 (cordon non fourni)
Réglage du volume, balance, graves/aigus, loudness
Affichage de l'heure
Fonction réveil intégrée
Fonction appel général à partir de toutes les commandes locales avec réponse possible du correspondant (micro intégré au produit)
Compatible avec haut-parleurs 4-8 ou 16 Ω

0 673 25 **Extension de tuner et inter communication**
En association avec la commande locale et sans câblage supplémentaire l'extension permet la diffusion de la FM sur une commande
Recherche automatique ou manuelle
Fonction interphonie (appel prioritaire à la diffusion musicale), surveillance bébé

Programme Céliane™

carillons et prises d'aspiration centralisée



0 675 41 + enjoleur + plaque
Basalte 0 667 41



0 674 30 + plaque Yesterday
0 666 31

Tableau de choix mécanismes et enjoleurs p. 635-636
Tableau de choix plaques et supports p. 642-645

Réf. Carillons lumineux

Peuvent recevoir 5 boutons-poussoirs pour gérer 2 entrées différentes
13 mélodies au choix - 1 mélodie différente par entrée
Niveau sonore réglable de 53 à 80 dB à 1 m
Equipés de voyants à LEDs clignotants lors d'une activation du carillon
Dérégation possible de la mélodie par appui sur boutons en face avant
Possibilité d'installation en saillie avec réhausse (p. 665)

0 675 42 Alimentation 8-12 V~ - 50 Hz avec commande en TBTS, (utiliser transformateur)
8 VA réf. 4 130 91 (p. 548) ou réf. 0 420 25 (p. 667)
Fonctionne avec boutons-poussoirs Céliane réf. 0 670 31 (p. 649) ainsi que bouton-poussoir réf. 0 416 47 et lampe réf. 0 898 26 (p. 739)

0 675 41 Alimentation 230 V~ - 50 Hz
Fonctionne avec bouton-poussoir Céliane réf. 0 670 31 et lampes réf. 0 676 86 ainsi que bouton-poussoirs réf. 0 416 45 et lampe réf. 0 898 21 (p. 739)

Prises d'aspiration centralisée

Permettent le branchement du flexible d'aspirateur dans le cadre d'installation d'aspiration centralisée
Ne peuvent s'associer à un autre mécanisme Céliane pour former un ensemble multiposte
Ne nécessitent pas de boîte d'encastrement
Se raccordent sur tube Ø51 mm et reçoit les flexibles Ø38 mm
Prises livrées complètes avec enjoleur

Prises d'aspiration centralisée sans contact

Prise d'aspiration centralisée sans contact pour centrale non filaire de type ALDES (système sans contact avec déclenchement par onde de pression)
Fonctionne avec les systèmes suivants :
- Aldes : modèles Family, Boosty, c.Cleaner, c.Booster et c.Power
- Générale d'aspiration : modèle Sonis

0 674 30 ○ Blanc
0 674 31 ● Titane

Prises d'aspiration centralisée avec contact

Prise d'aspiration centralisée avec contact électrique
Fonctionne avec les systèmes suivants :
- Générale d'aspiration
- Aldes, c.Dooble
- Tréma, Turbix

0 674 32 ○ Blanc
0 674 33 ● Titane

Kit de raccordement et d'encastrement

0 674 39 Comprend les accessoires de raccordement droits et coudés

