







Choix de la répartition horizontale et verticale HX³/VX³ IS

Répartition IS en armoire XL ³ 4000 et XL ³ 6300				IS 223	IS 233	IS 333
Chassis colonne VX³ IS (p. 406) 		Montants, supports isolants et cloisonnements forme 4b	Pour prof. 725 mm	4 046 00	4 046 00	4 046 00
			Pour prof. 975 mm	4 046 02	4 046 02	4 046 02
		Barres aluminium cuivré étamé	1250 A	4 046 04	4 046 04	4 046 04
			2000 A	4 046 06	4 046 06	4 046 06
Bases VX³ IS pour appareils (p. 406) 		DPX³ 630	3P	4 046 16	4 046 26	4 046 46
			4P	4 046 17	4 046 27	4 046 47
		DPX³ 630 avec bloc différentiel	3P	4 046 16	4 046 36	4 046 56
			4P	4 046 17	4 046 37	4 046 57
		DPX³ 250	3P	4 046 12	4 046 22	4 046 42
			4P	4 046 13	4 046 23	4 046 43
		DPX³ 250 différentiel	4P	4 046 13	4 046 33	4 046 53
		DPX³ 160	3P	4 046 10	4 046 20	4 046 40
4P	4 046 11		4 046 21	4 046 41		
DPX³ 160 différentiel	4P	4 046 11	4 046 31	4 046 51		
Répartiteurs de rangée tétrapolaires (p. 408) 		HX³ IS 400 A		4 046 60	-	-
		HX³ IS 125 A		4 046 68	-	-

Choix de la répartition horizontale HX³ optimisée

Répartition HX ³		Imax	réf.	XL ³ 160	XL ³ 400	XL ³ 800	XL ³ 4000 XL ³ 6300
Répartiteurs de rangée HX³ tétrapolaires (p. 414) 		250 A	4 044 80 ⁽¹⁾ (24 modules) 4 044 81 ⁽²⁾ (24 modules)		●		
		400 A	4 044 83 ⁽¹⁾ (24 modules) 4 044 84 ⁽²⁾ (24 modules)			●	●
Répartiteurs HX³ plug (p. 415) 		80/ 125 A	4 052 40 (24 modules)	●	●	●	●
			4 052 41 (36 modules)			●	●
Répartiteurs HX³ auto (p. 416) 		125 A	4 052 30 (1 rangée)		●	●	●
			4 052 31 (1/2 rangées)	●	●	●	●

1 : Avec connexion directe, alimentation par jeu de barre en fond d'armoire

2 : Sans connexion, alimentation par l'appareil de tête de rangée ou par le module d'alimentation latérale réf. 4 044 82