


# Répartition IS verticale VX<sup>3</sup> IS jusqu'à 2000 A

en armoire XL<sup>3</sup> 4000 et XL<sup>3</sup> 6300



4 046 00



4 046 23



4 046 59

Tableau de choix p. 404

Réf.	Châssis colonne VX <sup>3</sup> IS xx3	Réf.	Équipement pour répartition IS
	<p>Jeu de barres en aluminium cuivré étamé Profil spécial pour connexion automatique par pinces Reçoit les bases VX<sup>3</sup> IS pour appareils et les répartiteurs de rangée HX<sup>3</sup> IS Permet la répartition conforme aux IS 223, 233 et 333 en fonction des bases et des répartiteurs installés Livré avec cloisonnements Se monte en armoire XL<sup>3</sup> 4000</p> <p><b>Châssis VX<sup>3</sup> IS</b> Châssis constitués d'un montant et de supports isolants pour barres aluminium Réversibles pour installation du jeu de barres principal horizontal en haut ou en bas de l'armoire</p> <p>prof. armoire (mm) 725   975 4 046 00<sup>1</sup>   4 046 02<sup>1</sup></p> <p>0 208 55</p> <p>0 208 56</p> <p><b>Barres aluminium cuivré étamé VX<sup>3</sup> IS xx3</b> Profil avant pour connexion automatique Profil arrière en C pour l'alimentation Équipées de profils isolants IP 2X Hauteur 1800 mm</p> <p>4 046 04   1250 A 4 046 06   2000 A</p>		
	<p><b>Bases VX<sup>3</sup> IS pour appareils</b> Se fixent sur les montants fonctionnels Alimentation par pinces Connexion et déconnexion automatiques sur le châssis colonne VX<sup>3</sup> IS</p> <p><b>Bases VX<sup>3</sup> IS 223</b> Raccordement amont automatique Raccordement aval par prises avant</p> <p>3P   4P 4 046 10   4 046 11 4 046 12   4 046 13 4 046 16   4 046 17</p> <p><b>Bases VX<sup>3</sup> IS 233</b> Raccordement amont automatique Raccordement aval automatique</p> <p>4 046 20   4 046 21 4 046 22   4 046 23 4 046 26   4 046 27 4 046 31 4 046 33 4 046 36   4 046 37</p> <p><b>Bases VX<sup>3</sup> IS 333</b> Raccordement amont automatique Raccordement aval automatique Embase pour module de raccordement automatique des auxiliaires</p> <p>4 046 40   4 046 41 4 046 42   4 046 43 4 046 46   4 046 47 4 046 51 4 046 53 4 046 56   4 046 57</p>		<p><b>Plastrons dédiés IS 223/233</b> Plastrons à charnières et serrure</p> <p>4 046 70 Pour DPX<sup>3</sup> 160/250 3P/4P sans accessoire Haut. 200 mm</p> <p>4 046 71 Pour DPX<sup>3</sup> 630 3P/4P sans accessoire Haut. 300 mm</p> <p>4 046 72 Pour DPX<sup>3</sup> 160/250 3P/4P avec commande rotative ou motorisée - Haut. 200 mm</p> <p>4 046 73 Pour DPX<sup>3</sup> 630 3P/4P avec commande rotative ou motorisée Haut. 300 mm</p> <p>4 046 74 Pour répartiteur de rangée 400 A HX<sup>3</sup> IS Haut. 300 mm</p> <p>4 046 75 Pour répartiteur de rangée 125 A HX<sup>3</sup> IS Haut. 200 mm</p> <p><b>Plastrons dédiés IS 333</b></p> <p>4 046 80 Pour DPX<sup>3</sup> 160/250 3P/4P sans accessoire Haut. 200 mm</p> <p>4 046 81 Pour DPX<sup>3</sup> 630 3P/4P sans accessoire Haut. 300 mm</p> <p>4 046 82 Pour DPX<sup>3</sup> 160/250 3P/4P avec commande rotative ou motorisée - Haut. 200 mm</p> <p>4 046 83 Pour DPX<sup>3</sup> 630 3P/4P avec commande rotative ou motorisée Haut. 300 mm</p> <p>4 046 76<sup>2</sup> Plastron pour répartiteur de rangée 400 A HX<sup>3</sup> IS Haut. 300 mm</p> <p>4 046 77<sup>2</sup> Plastron pour répartiteur de rangée 125 A HX<sup>3</sup> IS Haut. 200 mm</p> <p><b>Pattes de fixation pour plastrons à vis standard</b> 4 046 79 Jeu de 4 pattes (uniquement pour IS 333)</p> <p><b>Bases universelles (haut. 300 mm)</b></p> <p>4 046 65 IS 223 4 046 66 IS 233 4 046 67 IS 333</p> <p><b>Kits de raccordement sur jeu de barres horizontal</b> Barres de liaison préparées pour l'alimentation du châssis colonne VX<sup>3</sup> IS par le jeu de barres principal horizontal haut ou bas Livrés avec caisson de cloisonnement du jeu de barres horizontal</p> <p>4 046 90 Pour jeu de barres cuivre 4000 A In 1250 A (entraxe 125 mm)</p> <p>4 046 91 Pour jeu de barres cuivre 4000 A In 2000 A (entraxe 125 mm)</p> <p>4 046 92 Pour jeu de barres alu 1600 A - In 1250 A (entraxe 75 mm)</p> <p>4 046 93 Pour jeu de barres alu 3200 A - In 2000 A (entraxe 75 mm)</p> <p><b>Module de raccordement des auxiliaires</b> 4 046 59 Pour bases IS 223 et IS 233 (livré avec les bases IS 333)</p> <p><b>Cloisonnement pour forme</b></p> <p>4 046 85 Kit de cloisonnement jeu de barres horizontal en gaine à câbles interne</p> <p>4 046 86 Kit de cloisonnement jeu de barres horizontal en gaine à câbles externe</p> <p>4 046 87 Kit de cloisonnement arrière IS 233/333 haut. 200 mm</p> <p>4 046 88 Kit de cloisonnement arrière IS 233/333 haut. 300 mm</p> <p>4 046 89 Cloison haut. 300 mm pour réserve</p>

1 : Pour montage en armoire avec gaine à câbles interne, utiliser le montant intermédiaire réf. 0 208 51 avec les traverses réf. 0 205 22/23  
2 : Attention, cette unité fonctionnelle répondra à un IS 223