



■ Extendeur HDMI réf. 0 517 38

Schéma de principe



Exemple d'installation



- Cordon RJ45 / RJ45 F/UTP
- Cordon HDMI

Mosaic™

prises audio vidéo

■ Prise HDMI préconnectée

Petites salles de réunion, salles de classe



— Audio et vidéo sur HDMI

■ Prise HD15 préconnectée

Petites salles de réunion, salles de classe



— Vidéo sur HD15

■ Caractéristiques techniques

Prises audio et vidéo préconnectées	Réf.	Connectique carte graphique	Résolution en pixels	Distance maxi
HDMI	0 787 78 0 793 78	numérique DV	1920 x 1080	10 m ⁽¹⁾
HD 15	0 787 77 0 793 77	analogique UXGA	1600 x 1200	15m
		analogique WXGA	1600 x 1024	
		analogique XGA	1024 x 768	

1 : Pour transmission HDMI à distance > 10 m, utiliser le booster réf. 0 779 30 ou l'extendeur réf. 0 517 38