







## Choix de la répartition horizontale et verticale HX<sup>3</sup>/VX<sup>3</sup> IS

Répartition IS en armoire XL <sup>3</sup> 4000 et XL <sup>3</sup> 6300				IS 223	IS 233	IS 333
<b>Chassis colonne VX<sup>3</sup> IS</b> (p. 406) 	<b>Montants, supports isolants et cloisonnements forme 4b</b>	Pour prof. 725 mm	4 046 00	4 046 00	4 046 00	
		Pour prof. 975 mm	4 046 02	4 046 02	4 046 02	
	<b>Barres aluminium cuivré étamé</b>	1250 A	4 046 04	4 046 04	4 046 04	
		2000 A	4 046 06	4 046 06	4 046 06	
<b>Bases VX<sup>3</sup> IS pour appareils</b> (p. 406) 	<b>DPX<sup>3</sup> 630</b>	3P	4 046 16	4 046 26	4 046 46	
		4P	4 046 17	4 046 27	4 046 47	
	<b>DPX<sup>3</sup> 630 avec bloc différentiel</b>	3P	4 046 16	4 046 36	4 046 56	
		4P	4 046 17	4 046 37	4 046 57	
	<b>DPX<sup>3</sup> 250</b>	3P	4 046 12	4 046 22	4 046 42	
		4P	4 046 13	4 046 23	4 046 43	
	<b>DPX<sup>3</sup> 250 différentiel</b>	4P	4 046 13	4 046 33	4 046 53	
	<b>DPX<sup>3</sup> 160</b>	3P	4 046 10	4 046 20	4 046 40	
4P		4 046 11	4 046 21	4 046 41		
<b>DPX<sup>3</sup> 160 différentiel</b>	4P	4 046 11	4 046 31	4 046 51		
<b>Répartiteurs de rangée tétrapolaires</b> (p. 408) 	<b>HX<sup>3</sup> IS 400 A</b>			4 046 60	-	-
	<b>HX<sup>3</sup> IS 125 A</b>			4 046 68	-	-

## Choix de la répartition horizontale HX<sup>3</sup> optimisée

Répartition HX <sup>3</sup>		Imax	réf.	XL <sup>3</sup> 160	XL <sup>3</sup> 400	XL <sup>3</sup> 800	XL <sup>3</sup> 4000 XL <sup>3</sup> 6300
<b>Répartiteurs de rangée HX<sup>3</sup> tétrapolaires</b> (p. 414) 	250 A	4 044 80 <sup>(1)</sup> (24 modules) 4 044 81 <sup>(2)</sup> (24 modules)		●			
	400 A	4 044 83 <sup>(1)</sup> (24 modules) 4 044 84 <sup>(2)</sup> (24 modules)			●	●	
<b>Répartiteurs HX<sup>3</sup> plug</b> (p. 415) 	80/ 125 A	4 052 40 (24 modules)	●	●	●	●	
		4 052 41 (36 modules)			●	●	
<b>Répartiteurs HX<sup>3</sup> auto</b> (p. 416) 	125 A	4 052 30 (1 rangée)		●	●	●	
		4 052 31 (1/2 rangées)	●	●	●	●	

1 : Avec connexion directe, alimentation par jeu de barre en fond d'armoire

2 : Sans connexion, alimentation par l'appareil de tête de rangée ou par le module d'alimentation latérale réf. 4 044 82