

6 531 78

Réf. Kit finition perche

Composé de 2 demi-couvercles PVC et de 2 demi-capot
Compatible avec les colonnes 1 et 2 compartiments
6 530 66 ○ Blanc RAL 9003
6 530 68 ● Noir RAL 9017

Accessoires

- 6 531 69 Cloison de séparation métal largeur 1.10 m
- 6 531 80 Support signalétique 150 x 150 mm
- 6 531 81 Support pour écran 10" à 26" ou 25 à 66 cm
- 6 531 82 Support pour écran 26" à 42" ou 66 à 107 cm
- 6 531 83 Tablette support blanche

Supports pour montage d'appareillage Mosaic

- 6 531 78 Pour 2-3 modules Mosaic
- 6 531 79 Pour 4 modules Mosaic et plus

Supports pour montage d'appareillage modulaire


A associer à 2 éléments d'espacement passe-fils 0,5 module réf. 4 063 07 pour le montage d'un appareillage modulaire avec capot de protection pour éviter les déclenchements intempestifs
Capacité : 2 modules
Exemple d'installation (ci-contre)

- 0 310 69 ○ Blanc
- 6 530 75 ● Noir




■ Dimensions (mm)

1 compartiment



2 compartiments



■ Capacité de câblage

Colonne 1 compartiment

Capacité max. de conducteurs (pour un type de conducteur donné)	1 compartiment	1 compartiment (avec 1 appareillage)
Compartment	A	A
Section totale (mm²)	6900	5050
Nombre de câbles	Ø7 mm	84
	Ø9 mm	72
	Ø11 mm	44

Colonne 2 compartiments

Capacité max. de conducteurs (pour un type de conducteur donné)	2 compartiments		2 compartiments (avec 1 appareillage)	
Compartment	A	B	A	B
Section totale (mm²)	6170	6170	4280	6170
Nombre de câbles	Ø7 mm	90	70	90
	Ø9 mm	62	42	62
	Ø11 mm	44	26	44

■ Principe d'installation pour montage d'appareillage modulaire

Exemple : pour l'installation sur les colonnes et mini-colonnes universelles, utiliser un support de fixation réf 6 531 79, un support Batibox réf. 0 802 52 (p. 908) et une plaque Mosaic 4 modules (p. 904)

